

DECO0090

シェコル・抗菌カトラリーセット パッド印刷 1 色

印刷範囲：表面：W50×H20mm


可動範囲：W140×H20mm

印刷色：

※DIC または PANTONE でご指定ください。

※データはスミ 1 色で作成してください。

▼ツメ



-  印刷範囲・・・印刷できる範囲です。デザインは水色の範囲内に収めてください。
-  可動範囲・・・印刷範囲を移動することができる範囲です。

データを作成される方は、必ず事前にお読みください。**※入稿後データ修正が必要になった場合、別途費用が発生いたしますので、ご注意ください。****入稿形式について**

保存形式：保存形式はai(フォトショップの場合はpsd)を推奨。

バージョン：verCC以下

ファイルモード：CMYK

アウトライン：文字化けなどの問題を防ぐため、文字データは必ずアウトライン(フォトショップの場合は画像)化してください。

配置画像：保存形式Adobe Photoshop／epsかpsdを推奨。

画像配置：画像は「配置」で同じフォルダ内に添付してください。「埋め込み」にしまうと解像度が落ちてしまいます。

解像度：台紙印刷/昇華転写/インクジェット:350dpi

その他は、イラストレーターで作成されたデータもしくは600～1200dpi程度の解像度がある画像データを推奨しております。

校正用画像データ：pdfかjpegで書き出し、併せてご入稿ください。

当データの無断で複製・コピー・転用を禁じます。

Copyrights © ideas Corporation All rights Reserved.