



## スライドオープンサーモタンブラー

本体が2層構造になっており断熱材がはいているため、保温・保冷効果があります。





### 【使用方法】

#### ●フタの開け方



#### ●フタの分解方法



フタの内側のつまみを指で押すと分解できます。

### 【使用上の注意】

- ご使用前に、本体及びフタを中性洗剤でよく洗浄してください。
- ご使用後は、中性洗剤をつけたスポンジなどで洗浄し水気をよく拭き取って乾燥させてください。たわしや磨き粉は、傷の原因となりますので使用しないでください。
- フタは本体と完全密閉するものではありません。倒れると中身がこぼれる場合がありますのでご注意ください。
- 強い衝撃を加えると、破損するおそれがあります。
- やけどのおそれがありますので熱い飲み物にご注意ください。
- 耐熱温度以上の飲み物、ドライアイス、アルコール類は入れないでください。
- 食器洗い乾燥機のご使用はお避けください。
- 電子レンジや直火ではご利用できません。
- 火のそばや高温になるところに置かないでください。
- 冷凍庫に入れると破損するおそれがあります。
- 本来の目的用途以外に使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届くところに置かないでください。

### 【品質表示】

容量：380ml

部 分	材 質	耐 熱
上フタ	ABS 樹脂	70℃
下フタ	ポリプロピレン	100℃
本 体	ポリプロピレン、発砲ウレタン	100℃
底面	EVA 樹脂	100℃
パッキン	シリコーンゴム	130℃