

Y2D9799

白竹扇子 朝顔 レーザー彫刻

印刷範囲：親骨：W30×H5mm


中骨：W40×H10mm

※スミ1色、イラストレーターでアウトライン化したデータをご作成ください。

A: 親骨 /



B: 中骨 (Middle Bone) /



データを作成される方は、必ず事前にお読みください。

※入稿後データ修正が必要になった場合、別途費用が発生いたしますので、ご注意ください。

入稿形式について

保存形式：保存形式はai(フォトショップの場合はpsd)を推奨。

バージョン：verCC以下

ファイルモード：CMYK

アウトライン：文字化けなどの問題を防ぐため、文字データは必ずアウトライン(フォトショップの場合は画像)化してください。


配置画像：保存形式Adobe Photoshop/epsかpsdを推奨。

画像配置：画像は「配置」で同じフォルダ内に添付してください。「埋め込み」にしまうと解像度が落ちてしまいます。

解像度：台紙印刷/昇華転写/インクジェット:350dpi

その他は、イラストレーターで作成されたデータもしくは600~1200dpi程度の解像度がある画像データを推奨しております。

校正用画像データ：pdfかjpegで書き出し、併せてご入稿ください。

 印刷範囲・・・印刷できる範囲です。デザインは水色の範囲内に収めてください。

当データの無断で複製・コピー・転用を禁じます。

Copyrights © ideas Corporation All rights Reserved.